

Termodesigner® s430



ПАСПОРТ и инструкция пользователя

термогибочного станка
Termodesigner® s430



TERMODESIGNER®
www.termodesigner.ru

г. Киров, ул. Московская, 52
тел. раб.: +7 8332 227820
тел. моб.: +7 909 1332160
www.termodesigner.ru

Termodesigner® s430

Стандартная комплектация и характеристики оборудования:

1 линия прогрева с рабочей длиной 430 мм.

Питание от однофазной сети 220 в., 50 гц. Потребляемая мощность не более 0,15 кВт.

Вес в упаковке не более 2 кг. Габариты в упаковке не более 0,7×0,1×0,1 м.

Дополнительные комплектующие

(не входят в стоимость станка и приобретаются отдельно):

Струна запасная s430

Предохранитель запасной 10А

Назначение органов управления и комплектующих:



Выключатель питания станка расположен на боковой панели и оснащен внутренней подсветкой.



Рядом с выключателем питания расположено гнездо предохранителя. Используйте стандартные предохранители 5x20мм, 10А.

Порядок работы со станком:

- Для питания станка используйте розетку 220В с контактом заземления.
- Установите заготовку на станок, придерживая её руками.
- Для определения времени прогрева детали используйте обрезки материала, либо отбракованные заготовки.
- Включите станок. Прогрейте заготовку в течении 1 минуты. Снимите заготовку со станка и оцените качество прогрева материала сгибанием. При необходимости измените время прогрева в меньшую сторону, если материал перегрет, и в большую, если прогрев оказался недостаточным.
- Регулировочные штифты, прилагаемые в комплекте со станком, позволяют корректировать зазор между струной и материалом. В некоторых случаях корректировка этого параметра очень актуальна. В общем случае для тонких материалов зазор между струной и материалом должен быть меньше, для толстых - больше.
- Для продления срока службы струн старайтесь недопускать сгорания на них защитной пленки пластика, опилок материала и мусора.



TERMODESIGNER®
www.termodesigner.ru

г. Киров, ул. Московская, 52
тел. раб.: +7 8332 227820
тел. моб.: +7 909 1332160
www.termodesigner.ru

Termodesigner® s430

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию термогибочного станка, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации

станка составляет 24 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания, транспортирования и хранения.

Комплект поставки:

1. Станок термогибочный s430 – 1 шт.
2. Паспорт на станок – 1 шт.

Дата продажи «.....» 20..... г.

М.П.



г. Киров, ул. Московская, 52
тел. раб.: +7 8332 227820
тел. моб.: +7 909 1332160
www.termodesigner.ru